



新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865
E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



刷鍍金電鍍液 (24K 金、玫瑰金、青金)

刷鍍金可用於裝飾性電鍍如首飾，鐘錶電鍍等，鍍液濃度一般為 20 克金/1 公升，可以直接刷鍍。

電鍍條件

先接駁筆電設備

調校電壓至：

玫瑰金：4-10 V

24K 金：8-15V

青金：4-15V

把筆芯浸於刷鍍金電鍍液，浸了一段時間後，輕輕刷鍍工件。

注意：刷鍍金含劇毒氰化物。建議使用鈦鑷子和橡膠手套處理筆芯。

後處理：

鍍液應該盡快沖走。先過靜止純水(回收用)，然後用去離子水沖洗及乾燥。

棄置：

鍍液及沖洗水不能直接排走，必須先氧化氰化物。